


Garant**Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9035, Širina zareze w: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275021 6
GTIN	4062406378363
Razred artikla	21H

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030–274134.

Tehnični opis

Širina zareze w	6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,17 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB9035
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		