


**Garant****Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9035, Širina zareze w: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275021 8
GTIN	4062406378387
Razred artikla	21H

**Opis****Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274030–274134.

**Tehnični opis**

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/v
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,8 mm
Širina zareze w	8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB9035
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		

**Pribor**

Ploščica za odrezovanje nevtralna Širina zareze w 8,0 mm

273100 8,0