

**Garant****Zarezovalna ploščica nevtralna, HU9310, Širina zareze w: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275027 8
GTIN	4062406378585
Razred artikla	21H

**Opis****Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274030–274134.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	8 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	neprevlečeni
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU9310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	380 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

## Pribor

Ploščica za odrezovanje nevtralna Širina zareze w 8,0 mm	273298 8,0
--	------------