

**Garant****Zarezovalna ploščica nevtralna, HU9310, Širina zareze w: 6mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 275027 6      |
| GTIN                  | 4062406378561 |
| Razred artikla        | 21H           |

**Opis****Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274030–274134.

**Tehnični opis**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Prevleka                                    | neprevlečeni            |
| Širina zareze w                             | 6 mm                    |
| Radij rezila                                | 0,4 mm                  |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave         | Groba/gladilna obdelava |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave         | fina obdelava           |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,17 mm/v               |
| Rezalni material                            | HM                      |
| Rezalni pogoji                              | neprekinjen             |
| Zvrst                                       | HU9310                  |
| Število zamenljivih ploščic/rezil           | 1                       |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna   |
| Vrsta izdelka                      | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | primerno         | 380 m/min      | N          |
| Al (kratki odrezki) | primerno         | 360 m/min      | N          |
| Al > 10% Si         | primerno         | 280 m/min      | N          |
| neprekinjeno        | primerno         |                |            |
| neenakomerno        | pogojno primerno |                |            |
| mokro maks.         | primerno         |                |            |