

Garant**Zarezovalna ploščica nevtralna, HU9310, Širina zareze w: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275027 5
GTIN	4062406378547
Razred artikla	21H

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030–274134.

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,15 mm/v
Širina zareze w	5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU9310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	380 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		