

Garant**Zarezovalna ploščica Polni radij, HB9035, Širina zareze w: 5mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 275042 5 |
| GTIN | 4062406378721 |
| Razred artikla | 21H |

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030–274134.

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Rezalni material | HM |
| Širina zareze w | 5 mm |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,15 mm/v |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Zvrst | HB9035 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 140 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 100 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 80 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 50 m/min | P |
| GG(G) | primerno | 80 m/min | K |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | primerno | | |
| prekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |