

Garant**Zarezovalna ploščica Polni radij, HU9310, Širina zareze w: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275048 6
GTIN	4062406378837
Razred artikla	21H

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030–274134.

Tehnični opis

Prevleka	neprevlečeni
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,17 mm/v
Širina zareze w	6 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU9310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	380 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		