

Garant**Zarezovalna ploščica Polni radij, HB9140, Širina zareze w: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275045 8
GTIN	4062406378790
Razred artikla	21H

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030–274134.

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Širina zareze w	8 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,19 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB9140
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		