

**Garant****VHM-posnemalnik zarobka, spiralni 90°, TiSiN, Ø h6 DC: 6Mmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208156 6M
GTIN	4062406378868
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

Posnemalnik zarobka za **univerzalno uporabo** za skoraj vse materiale. Na novo razvita prevleka učinkovito preprečuje nabiranje materiala na rezilih, tudi pri aluminiju ali INOX.

Toleranca: **Mera S = +/-0,2 mm.**

**Kot konice = +/-5 kotnih minut.**

**Odlične kakovosti površine** zaradi **kota spirale 35°**. Zelo dolgi posnemalniki zarobka za odlične rezultate posnemanja robov pri težko dostopnih konturah. Orodje brez konice.

**Uporaba:**

Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur**.

**Tehnični opis**

Ø rezila D <sub>c</sub>	6 mm
Majhen Ø D <sub>3</sub>	3 mm
Mera S	2,1 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Posnemanje roba	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Število zob Z	4
Velik Ø D <sub>2</sub>	6 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm

Celotna dolžina L	100 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Prevleka	TiSiN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca nazivnega $\emptyset$	h6
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	180 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	primerno	220 m/min	N
Jeklo $< 500 \text{ N/mm}$	primerno	130 m/min	P
Jeklo $< 750 \text{ N/mm}$	primerno	115 m/min	P
Jeklo $< 900 \text{ N/mm}$	primerno	110 m/min	P
Jeklo $< 1100 \text{ N/mm}$	primerno	80 m/min	P
Jeklo $< 1400 \text{ N/mm}$	pogojno primerno	65 m/min	P
Jeklo $< 55 \text{ HRC}$	pogojno primerno	35 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	90 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	70 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	primerno	50 m/min	S

GG(G)	primerno	100 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		
<b>Storitve</b>			
Brušenje držala Tip HB		129100 HB	