

**Garant****GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12Mmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208158 12M
GTIN	4062406380311
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za **obdelavo v trdo**. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.

Toleranca: **Mera S = ±0,2 mm.**

**Kot konice = ±5 kotnih minut.**

**Odlične kakovosti površine** zaradi **kota spirale 35°**. Zelo dolgi posnemalniki zarobka za odlične rezultate posnemanja robov pri težko dostopnih konturah. Orodje brez konice.

**Uporaba:**

Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur**.

**Tehnični opis**

Mera S	4,2 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Majhen Ø D <sub>3</sub>	6 mm
Podajanje f <sub>z</sub> v jeklo < 60 HRC	0,045 mm
Serija	Diabolo
Kot posnetja roba	45 stopinj
Posnemanje roba	45 stopinj

Ø rezila D <sub>c</sub>	12 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Število zob Z	6
Velik Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega Ø	h6
Kot spirale	35 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Posnemalnik zarobka

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	90 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	60 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	35 m/min	H
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB