

**Trikotni ključi, za vijake: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623503 M10
GTIN	4062406380557
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

**Uporaba:**

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

**Standard:****DIN 22417 A**

Dolžina držala: 140 mm

Notranja višina glave F: 15,05 mm

Ø držala: 19 mm

**Tehnični opis**

za vijake	M10
Notranja višina glave F	15,05 mm
Ø držala	19 mm
Dolžina držala	140 mm

Standard	DIN 22417 A
Pogonski profil	3-kotni nasadni ključ
Material	Jeklena cev
Površina	pocinkan
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem