

**Trikotni ključi, za vijake: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623503 M8
GTIN	4062406380540
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 125 mm

Notranja višina glave F: 12,05 mm

Ø držala: 15 mm

Tehnični opis

Notranja višina glave F	12,05 mm
za vijake	M8
Dolžina držala	125 mm
Ø držala	15 mm

Standard	DIN 22417 A
Pogonski profil	3-kotni nasadni ključ
Material	Jeklena cev
Površina	pocinkan
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem