

**Trikotni ključi, za vijake: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623503 M16
GTIN	4062406380571
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 180 mm

Notranja višina glave F: 20,55 mm

Ø držala: 24 mm

Tehnični opis

za vijake	M16
Dolžina držala	180 mm
Notranja višina glave F	20,55 mm
Ø držala	24 mm

Standard	DIN 22417 A
Pogonski profil	3-kotni nasadni ključ
Material	Jeklena cev
Površina	pocinkan
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem