

**Trikotni ključi, za vijake: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623503 M5
GTIN	4062406380526
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 100 mm

Notranja višina glave F: 8,3 mm

Ø držala: 10 mm

Tehnični opis

Dolžina držala	100 mm
za vijake	M5
Ø držala	10 mm
Notranja višina glave F	8,3 mm

Standard	DIN 22417 A
Pogonski profil	3-kotni nasadni ključ
Material	Jeklena cev
Površina	pocinkan
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem