

**Trikotni ključi, za vijake: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	623503 M6
GTIN	4062406380533
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:**DIN 22417 A**

Dolžina držala: 112 mm

Notranja višina glave F: 10,05 mm

Ø držala: 12,5 mm

Tehnični opis

Notranja višina glave F	10,05 mm
Dolžina držala	112 mm
Ø držala	12,5 mm
za vijake	M6

Standard	DIN 22417 A
Pogonski profil	3-kotni nasadni ključ
Material	Jeklena cev
Površina	pocinkan
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem