

**CCGT 030102, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260041 PR1725
GTIN	4960664890354
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Zvrst	PR1725
Podajanje f	0,02 - 0,1 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 030102
Lomilec odrezkov	MP-CF
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Poravnalno struženje
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	100 - 150 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 m/min

Dodatna uporaba	M
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje