


Garant**CC.T 060204, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AF
Toleranca	G
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060204
Zvrst	HU7315-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Prevleka	neprevlečeni
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen

Rezalni material	HM
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Glavna uporaba	N
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje