


Garant**CC.T 120404, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HU7315-1 Zvrst: HU7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HU7315-1
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	G
Rezalni pogoji	neprekinjen

Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	neprevlečeni
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	AF
Glavna uporaba	N
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 120404
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje