

Garant
DC.T 070204, Zvrst: HU7315-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260353 HU7315-1
GTIN	4062406380304
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070204 HU7315-1 Zvrst: HU7315-1
 Lomilec odrezkov: AF
 Toleranca: G
 Globina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Toleranca	G
Rezalni material	HM
Zvrst	HU7315-1

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Lomilec odrezkov	AF
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Prevleka	neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje