

Garant**DC.T 11T308, Zvrst: HU7315-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260361 HU7315-1
GTIN	4062406381523
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HU7315-1 Zvrst: HU7315-1
Lomilec odrezkov: AF
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,05 - 0,6 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 600 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AF
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Prevleka	neprevlečeni
Zvrst	HU7315-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 0,6 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	N
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje