

HOLEX®**Navojne čeljusti HSS, M × korak: 8X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141060 8X1
GTIN	4045197084347
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Vrsta navoja: MF

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1 mm

Zunanji Ø: 25 mm

Višina: 9 mm

Tehnični opis

Korak	1 mm
Višina	9 mm
Zunanji Ø	25 mm

Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	8
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni