

**HOLEX®**
**Navojne čeljusti HSS-E, M × korak: 18X1,5**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141065 18X1,5
GTIN	4045197595393
Razred artikla	12K

**Opis**
**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.**

**Višina prisekanega dela je 2 koraka navoja. Lepani in nitrirani, cepilni kot pribl. 15°. Za nerjavna jekla in jekla visoke trdote.**

Vrsta navoja: MF

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS E

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1,5 mm

Zunanji Ø: 45 mm

Višina: 14 mm

**Tehnični opis**

Korak	1,5 mm
Višina	14 mm
Zunanji Ø	45 mm

Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	18
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni