

Garant**Ročni navojni svedri, posamično Končno vrezilo, neprevlečeni, M: M24****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130180 M24 |
| GTIN | 4045197066077 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Izvedba:**

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 3 mm

Celotna dolžina L: 110 mm

Ø držala D_s: 18 mm

4-kotno držalo □: 14,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 21 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø osnovne izvrtine | 21 mm |
| Ø navoja | 24 mm |
| Korak navoja | 3 mm |
| Standard | DIN 352 |
| Ø držala D _s | 18 mm |
| Celotna dolžina L | 110 mm |
| 4-kotno držalo □ | 14,5 mm |
| Kakovost | ISO 2 6H |

| | |
|---------------------------|--|
| Rezalni material | HSS |
| Globine navoja | 48 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Velikost navoja | M24 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnja | do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini |
| Uporaba pri načinu vrtnja | do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desno |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|-------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | | |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| Uni | pogojno primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |

