

**Garant****Ročni navojni svedri, posamično Končno vrezilo, neprevlečeni, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130180 M12
GTIN	4045197066022
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Vel. M2,3 in M2,6 s starim profilom DIN.

**Tehnični opis**

Korak navoja	1,75 mm
Ø navoja	12 mm
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13

Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do $3 \times D$ pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		