



## Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, M: M5



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130200 M5     |
| GTIN                  | 4045197066121 |
| Razred artikla        | 12G           |

### Opis

#### Izvedba:

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,8 mm

Celotna dolžina L: 45 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 4,2 mm

### Tehnični opis

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Korak navoja            | 0,8 mm  |
| Ø navoja                | 5 mm    |
| Ø osnovne izvrtine      | 4,2 mm  |
| Standard                | DIN 352 |
| Ø držala D <sub>s</sub> | 6 mm    |
| Celotna dolžina L       | 45 mm   |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 4-kotno držalo <input type="checkbox"/> | 4,9 mm                                |
| Kakovost                                | ISO 2 6H                              |
| Rezalni material                        | HSS                                   |
| Globine navoja                          | 10 mm                                 |
| Vrsta navoja                            | M                                     |
| Velikost navoja                         | M5                                    |
| Prevleka                                | neprevlečeni                          |
| Kot profila                             | 60 stopinj                            |
| Standard za navoje                      | DIN 13                                |
| Oblika presekanega dela                 | A                                     |
| Oblika presekanega dela                 | D                                     |
| Oblika presekanega dela                 | C                                     |
| Držalo                                  | Cilindrično držalo s h9               |
| z notranjim hlajenjem                   | ne                                    |
| Uporaba pri načinu vrtanja              | do 3 × D pri zaprti izvrtini          |
| Uporaba pri načinu vrtanja              | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja                            | desno                                 |
| Vrsta navojnega orodja                  | Ročni navojni sveder                  |
| Barvni prstan                           | brez                                  |
| Vrsta izdelka                           | Navojni svedri                        |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa      | pogojno primerno |                |            |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno |                |            |
| Al > 10% Si         | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm    | primerno         |                |            |

|       |                  |
|-------|------------------|
| GG(G) | pogojno primerno |
| Uni   | pogojno primerno |
| Olje  | primerno         |
| suho  | pogojno primerno |