

**HOLEX®****Navojne čeljusti HSS, M × korak: 24X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	141060 24X1,5
GTIN	4045197084439
Razred artikla	12K

**Opis****Izvedba:**Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom.****Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Vrsta navoja: MF

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 1,5 mm

Zunanji Ø: 55 mm

Višina: 16 mm

**Tehnični opis**

Višina	16 mm
Korak	1,5 mm
Zunanji Ø	55 mm

Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	24
Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni