

Garant**Garnitura ročnih navojnih svredrov, neprevlečeni, M: M2,5****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130400 M2,5 |
| GTIN | 4045197066206 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz pred, srednjega in končnega vrezila z dolgim vodilnim čepom.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,45 mm

Celotna dolžina L: 40 mm

Ø držala D_s: 2,8 mm

4-kotno držalo □: 2,1 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,05 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------|
| Ø osnovne izvrtine | 2,05 mm |
| Ø navoja | 2,5 mm |
| Korak navoja | 0,45 mm |
| Standard | DIN 352 |
| Ø držala D _s | 2,8 mm |
| Celotna dolžina L | 40 mm |

| | |
|---|---------------------------------------|
| 4-kotno držalo <input type="checkbox"/> | 2,1 mm |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Rezalni material | HSS E |
| Globine navoja | 5 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Velikost navoja | M2,5 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | A |
| Oblika presekanega dela | D |
| Oblika presekanega dela | C |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desno |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | | |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ti > 850 N/mm ² | primerno |
| GG(G) | pogojno primerno |
| Uni | primerno |
| Olje | primerno |
| suho | pogojno primerno |