

**Garant****Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, M: M3,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130400 M3,5
GTIN	4045197066220
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz pred, srednjega in končnega vrezila z dolgim vodilnim čepom.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,6 mm

Celotna dolžina L: 45 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 4 mm

4-kotno držalo □: 3 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,9 mm

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	2,9 mm
Korak navoja	0,6 mm
Ø navoja	3,5 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D <sub>s</sub>	4 mm
Celotna dolžina L	45 mm

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	3 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	7 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		

Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno
GG(G)	pogojno primerno
Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno