

Garant**Ročni navojni svedri, posamično Srednje vrezilo, neprevlečeni, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130420 M3
GTIN	4045197066411
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

Navojni sveder, **sestavljen iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila. Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,5 mm

Celotna dolžina L: 40 mm

Ø držala D_s: 3,5 mm

4-kotno držalo □: 2,7 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,5 mm

Tehnični opis

Korak navoja	0,5 mm
Ø navoja	3 mm
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D _s	3,5 mm
Celotna dolžina L	40 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 2 6H

Rezalni material	HSS E
Globine navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Ti > 850 N/mm ²	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		

suho

pogojno primerno