

**Garant****Ročni navojni svedri, posamično Predvrezilo, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130410 M5
GTIN	4045197066343
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Navojni sveder, **sestavljen iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila. Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 352

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,8 mm

Celotna dolžina L: 50 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 4,2 mm

**Tehnični opis**

Korak navoja	0,8 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Ø navoja	5 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	50 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H

Rezalni material	HSS E
Globine navoja	10 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		

suho

pogojno primerno