

**Garant****Povrtala VHM HPC skožnja izvrtina, DLC, Nazivni Ø DC: 15 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	164346 15
GTIN	4045197548696
Razred artikla	10N

**Opis****Izvedba:**

**Povrtala prirejena za NC-stroje** z ravnim Ø držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti**. S tem se doseže **največja točnost krožnega teka** in **procesna varnost**. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za **HPC uporabo** za nižje stroške proizvodnje.

**Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

S prevleko **DLC sp<sup>2</sup> najnovejše generacije**.

**Uporaba:**

Za **HPC/HSC povrtavanje skožnjih izvrtin**.

Število rezil Z: 6

Ø območja: 14,21 - 15,2 mm

Dolžina rezil L<sub>c</sub>: 22 mm

Prevesna dolžina L<sub>1</sub>: 77 mm

Celotna dolžina L: 130 mm

Število rezil Z: 6

Ø držala D<sub>s</sub>: 16 mm

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	77 mm
Podajanje f v aluminijevo litino	1,5 mm/v
Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Celotna dolžina L	130 mm

Dolžina rezil $L_c$	22 mm
Ø območja	14,21 - 15,2 mm
Število rezil Z	6
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja	HPC
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili