

Garant**Strojni navojni svedri, vaporizirani, M: M2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135650 M2
GTIN	4045197077165
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Vzporedno posnet vodilni navoj.****Prednosti:**

Bistveno zmanjšana nevarnost zatikanja odrezkov in s tem lomljenja konic na zobeh pri odvijanju navojnega svedra.

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	2
Ø navoja	2 mm
Število rezil Z	2
Korak navoja	0,4 mm
Ø osnovne izvrtine	1,6 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	45 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	4 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M2
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	6 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		