

Garant
Povrtala VHM HPC zaprta izvrtina, DLC, Nazivni \varnothing DC: 5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	164347 5
GTIN	4045197548771
Razred artikla	10N

Opis
Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim \varnothing držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti**. S tem se doseže **največja točnost krožnega teka** in **procesna varnost**. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za **HPC uporabo** za nižje stroške proizvodnje.

Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.

S prevleko **DLC sp² najnovejše generacije**.

Uporaba:

Za **HPC/HSC povrtavanje zaprtih izvrtin**.

Število rezil Z: 4

\varnothing območja: 4,71 - 5,2 mm

Dolžina rezil L_c: 12 mm

Prevesna dolžina L₁: 35 mm

Celotna dolžina L: 75 mm

Število rezil Z: 4

\varnothing držala D_s: 6 mm

Tehnični opis

Podajanje f v aluminijevo litino	0,8 mm/v
Toleranca držala	h6
Prevesna dolžina L ₁	35 mm
Nazivni \varnothing D _c	5 mm
\varnothing držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	75 mm

Dolžina rezil L_c	12 mm
Ø območja	4,71 - 5,2 mm
Število rezil Z	4
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja	HPC
Uporaba pri načinu vrtanja	pri zaprti izvrtini
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili