

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E-PM, TiCN, M: M3,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135760 M3,5
GTIN	4045197077547
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba, s 15° spiralo v desno.**Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).**Tehnični opis**

Ø navoja	3,5 mm
Korak navoja	0,6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	2,9 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	4 mm
Celotna dolžina L	56 mm
4-kotno držalo □	3 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	7 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3,5

Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	15 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	13 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	7 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	primerno	5 m/min	S
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		