

**Garant****Navojne čeljusti, G: G3/4****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 142060 G3/4   |
| GTIN                  | 4045197084682 |
| Razred artikla        | 11K           |

**Opis****Izvedba:**

**6-kotne** rezalne čeljusti **brez** lupilnega reza; za ponovno vrezovanje navoja.

**Uporaba:**

**Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1.

Standard: DIN 382

Korakov na colo: 14

Ø navoja: 26,44 mm

Zev ključa: 50 mm

Višina: 16 mm

**Tehnični opis**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ø navoja        | 26,44 mm |
| Višina          | 16 mm    |
| Zev ključa      | 50 mm    |
| Korakov na colo | 14       |
| Velikost navoja | G3/4     |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kakovost         | A                |
| Smer rezanja     | desni            |
| Vrsta navoja     | G                |
| Kot profila      | 55 stopinj       |
| Rezalni material | HSS              |
| Standard         | DIN 382          |
| Vrsta izdelka    | Navojne čeljusti |

## Uporabniški podatki

|                              | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki)          | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1100 N/mm            | pogojno primerno |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno |                |            |
| CuZn                         | pogojno primerno |                |            |
| Olje                         | primerno         |                |            |
| suho                         | pogojno primerno |                |            |