

**Garant****Navojne čeljusti, UNF: 12-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142620 12-28
GTIN	4045197084897
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

**Uporaba:**

**Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.**

Kakovost: 2A

Korakov na colo: 28

Ø navoja: 5,49 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 7 mm

**Tehnični opis**

Ø navoja	5,49 mm
Višina	7 mm
Korakov na colo	28
Zunanji Ø	20 mm

Velikost navoja	12-28 UNF
Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	UNF
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Kakovost	2A
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		