

Garant**Garnitura rezalnih čeljusti HSS-E, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142710 M3-12
GTIN	4045197592149
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Garnitura rezalnih čeljusti **HSS-E**, 7-delna (M3–M12) v kaseti.

Vsebina:

Po 1 rezalne čeljusti art. 140400 vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Tehnični opis

za metrični navoj	M3 – M12
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	EN 22568
Kakovost	DIN 13 6g
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Pribor

Navojne čeljusti M M5	140400 M5
Navojne čeljusti M M12	140400 M12
Navojne čeljusti M M3	140400 M3
Navojne čeljusti M M10	140400 M10
Navojne čeljusti M M4	140400 M4
Navojne čeljusti M M6	140400 M6
Navojne čeljusti M M8	140400 M8
Prazna kasetna, za navojne čeljusti za metrični navoj M3-12	142740 M3-12