

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, MF: 27X2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130470 27X2
GTIN	4045197067258
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Navoj je brušen iz celega in ima brušene proste ploskve.

Vrsta navoja: MF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 2 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Ø držala D_s: 20 mm

4-kotno držalo □: 16 mm

Ø osnovne izvrtine: 25 mm

Tehnični opis

Korak navoja	2 mm
Ø navoja	27 mm
Ø osnovne izvrtine	25 mm
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	90 mm

4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	16 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 2181
Globine navoja	54 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M27×2
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Oblika presekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		

GG(G)	pogojno primerno
Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno