

HOLEX®
Garnitura navojnih čeljusti HSS, za metrični navoj: M3-12

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	142720 M3-12
GTIN	4045197592156
Razred artikla	12K

Opis
Izvedba:

Garnitura navojnih čeljusti **HSS**, 7-delna (M3 – M12) v kaseti.

Vsebina:

Po 1 rezalne čeljusti art. 140320 vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Tehnični opis

za metrični navoj	M3-12
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Kakovost	DIN 13 6g

