

Garant**Navojne čeljusti, UNC: 4-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142520 4-40
GTIN	4045197084736
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

Kakovost: 2A

Korakov na colo: 40

Ø navoja: 2,85 mm

Zunanji Ø: 16 mm

Višina: 5 mm

Tehnični opis

Višina	5 mm
Ø navoja	2,85 mm
Korakov na colo	40
Zunanji Ø	16 mm

Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	UNC
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Kakovost	2A
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		