

Garant**Navojne čeljusti, UNF: 1/2-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Korakov na colo	20
Višina	10 mm
Ø navoja	12,7 mm
Zunanji Ø	38 mm
Velikost navoja	1/2-20 UNF
Smer rezanja	desni
Vrsta navoja	UNF

Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Kakovost	2A
Vrsta izdelka	Navojne čeljusti

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		