

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135850 M18
GTIN	4045197077790
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Oblika C** (prisekani del 2–3 korake navoja).**Tehnični opis**

Korak navoja	2,5 mm
Ø navoja	18 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	15,5 mm
Število rezil Z	4
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Celotna dolžina L	125 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	54 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M18
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		