

Garant
Navojne čeljusti, UNC: 5/8-11

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 142520 5/8-11 |
| GTIN | 4045197084842 |
| Razred artikla | 11K |

Opis
Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

Kakovost: 2A

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 15,88 mm

Zunanji Ø: 45 mm

Višina: 18 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------|----------|
| Ø navoja | 15,88 mm |
| Korakov na colo | 11 |
| Višina | 18 mm |
| Zunanji Ø | 45 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta navoja | UNC |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Kakovost | 2A |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |