

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiCN, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135950 M16
GTIN	4045197078025
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja).

Pri posebno visokih zahtevah po trdoti in žilavosti.

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljivi nasledniki so art. 135960–136158.**

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 376

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 2 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 110 mm

Ø držala: 12 mm

4-kotno držalo: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 14 mm

**Tehnični opis**

Korak navoja	2 mm
Število rezil Z	4
Ø navoja	16 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Nastavni kot	50 stopinj
Ø osnovne izvrtine	14 mm

Standard	DIN 376
Ø držala	12 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	110 mm
4-kotno držalo	9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	48 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M16
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena