

**Garant**
**Ročni navojni svedri Končno vrezilo, neprevlečeni, G: G3/8**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130560 G3/8
GTIN	4045197067715
Razred artikla	11G

**Opis**
**Uporaba:**
**Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 19

Ø navoja: 16,66 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

 Ø držala D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kotno držalo □: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 15,25 mm

**Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	15,25 mm
Korakov na colo	19
Korak navoja	1,337 mm
Ø navoja	16,66 mm
Rezalni material	HSS
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Globine navoja	49,98 mm

Velikost navoja	G3/8
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5157
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		