

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M27****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135850 M27
GTIN	4045197077837
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Oblika C** (prisekani del 2–3 korake navoja).**Tehnični opis**

Ø navoja	27 mm
Ø osnovne izvrtine	24 mm
Korak navoja	3 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	81 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M27
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		