

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiCN, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135955 M3
GTIN	4045197649591
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

Oblika C (presevani del 2 – 3 korake navoja).

Pri posebno visokih zahtevah po trdoti in žilavosti.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,5 mm

Celotna dolžina L: 56 mm

Ø držala D_s: 3,5 mm

4-kotno držalo □: 2,7 mm

Ø osnovne izvrtine: 2,5 mm

Tehnični opis

Korak navoja	0,5 mm
Ø navoja	3 mm
Število rezil Z	2
Ø osnovne izvrtine	2,5 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	3,5 mm
Celotna dolžina L	56 mm

4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M3
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri