

Garant**Garnitura ročnih navojnih svredrov, neprevlečeni, MF: 18X2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130470 18X2
GTIN	4045197067135
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Navoj je brušen iz celega in ima brušene proste ploskve.

Vrsta navoja: MF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 2 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D_s: 14 mm

4-kotno držalo □: 11 mm

Ø osnovne izvrtine: 16 mm

Tehnični opis

Ø navoja	18 mm
Korak navoja	2 mm
Ø osnovne izvrtine	16 mm
Ø držala D _s	14 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	11 mm

Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 2181
Globine navoja	36 mm
Vrsta navoja	MF
Velikost navoja	M18x2
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Oblika presekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		

Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno