

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, BSW: W3/16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130670 W3/16
GTIN	4045197067838
Razred artikla	11G

Opis**Izvedba:**

3-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.**

Uporaba:

Za cevni navoj po standardu BSW BS84 v srednjem tolerančnem polju.

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 24

Ø navoja: 4,76 mm

Celotna dolžina L: 50 mm

Ø držala D_s: 5,5 mm

4-kotno držalo □: 4,3 mm

Ø osnovne izvrtine: 3,6 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	24
Ø osnovne izvrtine	3,6 mm
Korak navoja	1,058 mm
Ø navoja	4,76 mm
Rezalni material	HSS

Ø držala D _s	5,5 mm
Celotna dolžina L	50 mm
4-kotno držalo □	4,3 mm
Globine navoja	9,52 mm
Velikost navoja	W3/16
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	BSW
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 351
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		

GG(G)	pogojno primerno
Uni	primerno
Olje	primerno
suho	pogojno primerno