



## Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, TiCN, M: M5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	135955 M5
GTIN	4045197649614
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

**Oblika C** (prisekani del 2 – 3 korake navoja).

Pri posebno visokih zahtevah po trdoti in žilavosti.

Vrsta navoja: M

Rezalni material: HSS E

Standard: DIN 371

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,8 mm

Celotna dolžina L: 70 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 4,2 mm

### Tehnični opis

Število rezil Z	2
Korak navoja	0,8 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Ø navoja	5 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	70 mm

4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5
Prevleka	TiCN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri